



75643034



Скляний сенсор 3-кан. з регул.темп-ри, алюміній, TS Sensor

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Умови використання

Робоча температура -5 - 45 °C

Функції

З регулятором кімнатної температури Так

Потужність

Поточне споживання 23 mA

Розміри

Вбудована глибина 24,20 mm
 Вбудовувані коробки прихованого монтажу 27 mm
 Висота 160 mm
 Ширина 86 mm
 Глибина 37,70 mm

Обладнання

Кількість точок керування 8

Елементи керування та індикатори

З LED індикацією Так

Матеріали

Colour Алюміній
 Код RAL 9006
 Матеріал Алюміній
Скло
 Обробка поверхні Глянцевий

Екран

З дисплеєм Так

Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Тексти

Функція Для функцій вимикача, кнопки, димера, жалюзі та терморегулятора
З функцією захисту клапана
 Режим встановлення Для вертикального монтажу
 Режим роботи Режими роботи контролера: комфортний, режим очікування, нічний та режим захисту від морозу/тепла
 Температура додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури
Вимірювання температури за допомогою внутрішнього датчика температури або зовнішнього об'єкта зв'язку
 Напруга Можлива робота з виходом без дроселя від джерела живлення KNX (зверніть увагу на струм споживання)
Потрібне окреме додаткове джерело живлення

Sustainability

REACH-SVHC free Так
 Відповідність RoHS Так