



75643035



**Скляний сенсор 3-кан. з регул.темп-ри, чорний, TS Sensor**

**Технічні характеристики**

**Установлення, монтаж**

Монтаж на Внутрішня установка

**Умови використання**

Робоча температура -5 - 45 °C

**Функції**

З регулятором кімнатної температури Так

**Потужність**

Поточне споживання 23 mA

**Розміри**

Вбудована глибина	24,20 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	27 mm
Висота	160 mm
Ширина	86 mm
Глибина	37,70 mm

**Обладнання**

Кількість точок керування 8

**Елементи керування та індикатори**

З LED індикацією Так

**Матеріали**

Colour	Чорний
Код RAL	9005
Матеріал	Скло
Обробка поверхні	Глянцевий

**Екран**

З дисплеєм Так

**Акcesуари**

Має поле для маркування Ні

**Тексти**

Функція	Для функцій вимикача, кнопки, димера, жалюзі та терморегулятора З функцією захисту клапана
Режим встановлення	Для вертикального монтажу
Режим роботи	Режими роботи контролера: комфортний, режим очікування, нічний та режим захисту від морозу/тепла
Температура	додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури Вимірювання температури за допомогою внутрішнього датчика температури або зовнішнього об'єкта зв'язку
Напруга	Можлива робота з виходом без дроселя від джерела живлення KNX (зверніть увагу на струм споживання) Потрібне окреме додаткове джерело живлення

**Sustainability**

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так