



75163599



IP20

B.IQ Poussoir sensoriel 3 postes Confort, blanc polaire mat

Caractéristiques techniques

Installation, montage

| | |
|-------------|------------------|
| Montage sur | Montage encastré |
|-------------|------------------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

Fonctions

| | |
|----------------------------|----|
| Avec thermostat d'ambiance | No |
|----------------------------|----|

Dimensions

| | |
|------------|----------|
| Hauteur | 88,50 mm |
| Largeur | 88,50 mm |
| Profondeur | 15 mm |

Equipement

| | |
|---------------------------------|---|
| Nombre de points d'exploitation | 6 |
|---------------------------------|---|

Commandes et indicateurs

| | |
|--------------------|-----|
| Avec affichage LED | Oui |
|--------------------|-----|

Matières

| | |
|------------------------|-----------------|
| Couleur | Blanc polaire |
| Code RAL | 9010 |
| Matière | Thermoplastique |
| Finition de la surface | Mat |

Ecran

| | |
|------------------------|----|
| Avec écran d'affichage | No |
|------------------------|----|

Accessoires

| | |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

Textes

| | |
|------------|--|
| Function | Pour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store |
| Protection | Avec protection de démontage |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |