



75163590



IP20

Poussoir sensoriel B.IQ 3 poste Confort, KNX-B.IQ, verre blanc polaire

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur

Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service

-5 - 45 °C

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance

No

Dimensions

Hauteur

88,50 mm

Largeur

88,50 mm

Profondeur

16,65 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation

6

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED

Oui

Matières

Couleur

Blanc polaire

Code RAL

9010

Matière

Verre

Finition de la surface

Brillant

Ecran

Avec écran d'affichage

No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage

No

Textes

Function

Pour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store

Protection

Avec protection de démontage

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui