



75163590



IP20

**Touch-knapp, B.IQ, KNX, 3 vippor, glas, Vit**

**Tekniska egenskaper**

**Installation, montering**

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Montering | Infälld montering |
|-----------|-------------------|

**Användningsförhållanden**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 45 °C |
|------------------|------------|

**Funktioner**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Med temperaturgivare | Nej |
|----------------------|-----|

**Dimensioner**

|       |          |
|-------|----------|
| Höjd  | 88,50 mm |
| Bredd | 88,50 mm |
| Djup  | 16,65 mm |

**Utrustning**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Antal manöverpunkter | 6 |
|----------------------|---|

**Kontroller och indikatorer**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Med LED-indikering | Ja |
|--------------------|----|

**Material**

|              |       |
|--------------|-------|
| Färg         | Vit   |
| RAL-kod      | 9010  |
| Material     | Glas  |
| Ytbehandling | Blank |

**Tillbehör**

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

**Skärm**

|             |     |
|-------------|-----|
| Med display | Nej |
|-------------|-----|

**Text**

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Funktion  | För brytar-, tryckknapps-, dimmer- och jalousifunktioner |
| Avsäkring | Med demonteringsskydd                                    |

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |