



75163593



IP20

**Poussoir sensoriel B.IQ 3 poste Confort, KNX-B.IQ, acier inox., métal brossé**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance	No
----------------------------	----

**Dimensions**

Hauteur	88,50 mm
Largeur	88,50 mm
Profondeur	16,65 mm

**Equipement**

Nombre de points d'exploitation	6
---------------------------------	---

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

**Matières**

Couleur	Acier inoxydable
Code RAL	9022
Matière	Métal Acier inoxydable
Finition de la surface	Mat

**Ecran**

Avec écran d'affichage	No
------------------------	----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

**Textes**

Function	Pour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store
Protection	Avec protection de démontage

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui