




75163593



Tecl. conf. B.IQ 3 fases acero

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Funciones

Con termostato de ambiente No

Dimensiones

Altura 88,50 mm
Anchura 88,50 mm
Profundidad 16,65 mm

Equipo

Número de puntos de activación 6

Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

Materiales

Colour Acero inoxidable
Código RAL 9022
Material Metal
Acero inoxidable
Acabado de la superficie Mate

Pantalla

Con visualizador No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Texto

Función Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana
Protección Con protección para evitar el desmontaje

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí
Conforme RoHS Sí