



75163593



IP20

Tecl. conf. B.IQ 3 fases acero

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Funciones

Con termostato de ambiente	No
----------------------------	----

Dimensiones

Altura	88,50 mm
--------	----------

Anchura	88,50 mm
---------	----------

Profundidad	16,65 mm
-------------	----------

Equipo

Número de puntos de activación	6
--------------------------------	---

Controles e indicadores

Con indicador LED	Sí
-------------------	----

Materiales

Colour	Acero inoxidable
--------	------------------

Código RAL	9022
------------	------

Material	Metal
----------	-------

Acabado de la superficie	Acero inoxidable
--------------------------	------------------

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Pantalla

Con visualizador	No
------------------	----

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Texto

Función	Para las funciones de commutación, pulsador, regulación de luz y persiana
---------	---

Protección	Con protección para evitar el desmontaje
------------	--

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
-----------------------	----

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----