



75163593



IP20

Β.Ι.Ω ΜΠΟΥΤΟΝ 6 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT INOX

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Όχι

Διαστάσεις

Ύψος 88,50 mm

Πλάτος 88,50 mm

Βάθος 16,65 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 6

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

Υλικά

Χρώμα Ανοξείδωτο ατσάλι

Κωδικός RAL 9022

Υλικό Μέταλλο
Ανοξείδωτο ατσάλι

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Οθόνη

Με οθόνη Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Κείμενο

Λειτουργία Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν πίεσης, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer) και ρολών

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι