



TJA560



Passerelle objets connectés

Caractéristiques techniques

Equipement

| | |
|-------------|-----|
| Serveur web | Oui |
|-------------|-----|

Tension

| | |
|--------------------|-----------|
| Tension de service | 24 - 24 V |
|--------------------|-----------|

| | |
|----------------------------|-----------|
| Tension de service par bus | 21 - 32 V |
|----------------------------|-----------|

Réglages

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Modes de configuration supportés | ETS easy |
|----------------------------------|-------------|

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-----------|
| Température de service | 0 - 45 °C |
|------------------------|-----------|

Commandes et indicateurs

| | |
|--------------------|-----|
| Avec affichage LED | Oui |
|--------------------|-----|

Dimensions

| | |
|--------------------|---|
| Largeur en modules | 6 |
|--------------------|---|

Textes

| | |
|----------|----------------------------------|
| Marquage | Porte-étiquette de grande taille |
|----------|----------------------------------|

| | |
|---------------------|---|
| Mode d'installation | Pour installation dans le sous-ensemble |
|---------------------|---|

| | |
|------------------------|--|
| Connecteurs / Douilles | Avec 2 prises USB type B, compatible USB 2.0 |
|------------------------|--|

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
|----------------------|--------------------------------------|