




TJA560



Passerelle objets connectés

Caractéristiques techniques

Equipement

Serveur web	Oui
-------------	-----

Tension

Tension de service	24 - 24 V
Tension de service par bus	21 - 32 V

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Dimensions

Largeur en modules	6
--------------------	---

Textes

Marquage	Porte-étiquette de grande taille
Mode d'installation	Pour installation dans le sous-ensemble
Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type B, compatible USB 2.0
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect