




TJA560



KNX IoT Controller

Technische eigenschappen

Samenstelling

Webserver	Ja
-----------	----

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
Netspanning via bus	21 - 32 V

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	6
-------------------------	---

Teksten

Tekst	Groot tekstveld
Montagewijze	Voor installatie in de onderverdeling
Aansluitstekers	Met 2 USB-aansluitingen type B, USB 2.0-compatibel
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen