




TJA560



Tekniska egenskaper

Utrustning

Web server	Ja
------------	----

Spänning

Driftspänning	24 - 24 V
Driftspänning över buss	21 - 32 V

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS easy
------------------------------	-------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	0 - 45 °C
------------------	-----------

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Dimensioner

Antal breddenheter	6
--------------------	---

Text

Märkning	Stort märkfält
Utförande	För installation i fördelningsdosa
Anslutningar/uttag	Med 2 USB uttag typ B, USB 2.0 kompatibelt
Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar