



29527009

LED signalno svjetlo, crvena/zelena, K.1, polarna bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	230 V
---------------	-------

Snaga

Apsorbirana snaga	0,50 W
-------------------	--------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Rasvjeta

Vrsta lampe	LED
-------------	-----

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	70 mm
Širina	70 mm
Dubina	50 mm

Veza

Presjek vodiča	2,50 - 2,50 mm ²
----------------	-----------------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Označavanje	Dvobojna folija sa otisnutim simbolima za Ne ometaj/Prostorija za šminkanje i Uđite/Čekajte isporučuje se u kompletu
Otisak	Bez otiska/natpisa

Pogodno za

Berker K.x	
------------	--

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da