



29527003



K.5 Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, alu mat lakier.

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 230 V

Moc

Moc zużyta w W 0,50 W

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Oświetlenie

Typ źródła światła LED

Materiały

Kolor Aluminium

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal

Tworzywo sztuczne

Obróbka Lakierowany

Wymiary

Wysokość 70 mm

Szerokość 70 mm

Głębokość 50 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój przewodu 2,50 - 2,50 mm²

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Dodatkowe informacje

Oznaczenie Folie dwukolorowe z nadrukowanymi symbolami "Nie przeszkadzać"/"Proszę posprzątać" oraz "Proszę wejść"/"Proszę czekać" są dołączone

Nadruk Bez nadruku

Odpowiednie do

Berker K.x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak