



29527003



Ledmodule rood/groen, berker K.5 aluminium (gelakt)

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

Vermogen

Opgenomen vermogen in W	0,50 W
-------------------------	--------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Verlichting

Type lamp	Led
-----------	-----

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	70 mm
Diepte	50 mm

Aansluiting

Leidingdoorsnede	2,50 - 2,50 mm ²
------------------	-----------------------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Tekst	Tweekleurige folie met opgedrukte symbolen voor Niet storen/ Kamer opruimen en Kom binnen/Wachten meegeleverd
Opdruk	Zonder opdruk

Geschikt voor

K.x	
-----	--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja