



29527003



LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, алюміній-лак, K.5

### Технічні характеристики

#### Напруга

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Номінальна напруга | 230 V |
|--------------------|-------|

#### Потужність

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Споживана потужність | 0,50 W |
|----------------------|--------|

#### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

#### Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 9006 |
|---------|------|

#### Розміри

|         |       |
|---------|-------|
| Висота  | 70 mm |
| Ширина  | 70 mm |
| Глибина | 50 mm |

#### Під'єднання

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Поперечний розріз дроту | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------|-----------------------------|

#### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

#### Сумісний із

|            |  |
|------------|--|
| Berker K.x |  |
|------------|--|

#### Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Відповідність REACH | Yes |
| Відповідність RoHS  | Yes |