



29527004



segnale lum. a LED, illuminazione rossa/verde Serie K.5 acciaio inox opac, vern.

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 V

Potenza

Potenza assorbita 0,50 W

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Illuminazione

Tipo di lampada LED

Materiali

Colore Acciaio inox

Codice RAL 9022

finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo
Plastica
Acciaio inox

Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 70 mm

Larghezza 70 mm

Profondità 50 mm

Connessione

Sezione del cavo 2,50 - 2,50 mm²

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Testo

Etichettatura Lamine bicolore con stampa di simboli per non disturbare/pulire camera e prego entrare/prego attendere per

Stampa Senza stampa

Adatto per

K.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì