



29527004

LED signalno svjetlo, crvena/zelena, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	230 V
---------------	-------

Snaga

Apsorbirana snaga	0,50 W
-------------------	--------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Rasvjeta

Vrsta lampe	LED
-------------	-----

Materijali

Boja	Nehrđajući čelik
------	------------------

RAL kod	9022
---------	------

Obrada površine	Mat
-----------------	-----

Materijal	Metal Plastika Nehrđajući čelik
-----------	---------------------------------------

Obrada	Lakirano
--------	----------

Dimenzije

Visina	70 mm
--------	-------

Širina	70 mm
--------	-------

Dubina	50 mm
--------	-------

Veza

Presjek vodiča	2,50 - 2,50 mm ²
----------------	-----------------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Označavanje	Dvobojna folija sa otisnutim simbolima za Ne ometaj/Prostorija za šminkanje i Udite/Čekajte isporučuje se u kompletu
-------------	--

Otisak	Bez otiska/natpisa
--------	--------------------

Pogodno za

Berker K.x	
------------	--

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----