



29527004



LED signální světlo, červeno / zelené, K.5, nerezová ocel mat, lak.

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 230 V

Výkon

Spotřebovaný výkon ve W 0,50 W

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Osvětlení

Typ svítidla LED

Material

Barva Nerezová ocel

Kód RAL 9022

Povrchová úprava Matná

Material Kov
Umělá hmota
Nerezová ocel

Povrch Lakované

Rozměry

Výška 70 mm

Šířka 70 mm

Hloubka 50 mm

Připojení

Průřez vodiče 2,50 - 2,50 mm²

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Texty

Popis Dodává se dvoubarevná fólie s potiskem symbolů Nerušit / Příprava prostoru a
Vstupte / Čekajte

Potisk Bez potisku

Vhodné pro

K.x

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano