



29527006

LED signalno svjetlo, crvena/zelena, K.1, antracit mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 230 V

Snaga

Apsorbirana snaga 0,50 W

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Rasvjeta

Vrsta lampe LED

Materijali

Boja Antracit

RAL kod 7021

Obrada površine Mat

Materijal Metal
Plastika

Obrada Lakirano

Dimenzije

Visina 70 mm

Širina 70 mm

Dubina 50 mm

Veza

Presjek vodiča 2,50 - 2,50 mm²

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Označavanje Dvobojna folija sa otisnutim simbolima za Ne ometaj/Prostorija za šminkanje i
Uđite/Čekajte isporučuje se u kompletu

Otisak Bez otiska/natpisa

Pogodno za

Berker K.x

Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da