



29527006



LED signální světlo, červeno / zelené, K.1, antracit mat

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 230 V

Výkon

Spotřebovaný výkon ve W 0,50 W

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Osvětlení

Typ svítidla LED

Materiál

Barva Antracit

Kód RAL 7021

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov
Umělá hmota

Povrch Lakované

Rozměry

Výška 70 mm

Šířka 70 mm

Hloubka 50 mm

Připojení

Průřez vodiče 2,50 - 2,50 mm²

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Texty

Popis Dodává se dvoubarevná fólie s potiskem symbolů Nerušit / Příprava prostoru a
Vstupte / Čekejte

Potisk Bez potisku

Vhodné pro

K.x

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnici RoHS Ano