



29527006



LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, антрацит, К.1

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 230 V

Потужність

Споживана потужність 0,50 W

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Освітлення

Тип лампи LED

Матеріали

Colour Антрацит

Код RAL 7021

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал
Пластик

Обробка Покриті лаком

Розміри

Висота 70 mm

Ширина 70 mm

Глибина 50 mm

Під'єднання

Поперечний розріз дроту 2,50 - 2,50 mm²

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Тексти

Маркування Двоколірна плівка з надрукованими символами "Не турбувати", "Звільніть місце" та "Увійдіть/зачекайте" постачається в комплекті

Відбиток Без надруку

Сумісний із

К.х

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так