



122902

Bouton p. bouton-poussoir/voyant E10, Serie 1930/Glas/R.classic, clair transp.

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir
---------------------------	-----------------

Matières

Couleur	Blanc
Code RAL	9001
Matière	Duroplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	20,50 mm
Largeur	26,50 mm
Profondeur	30 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Fixation de borne

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui