



75163594



IP20

Poussoir sensoriel B.IQ 3 poste Confort, KNX-B.IQ, alu, aluminium anodisé

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance No

Dimensions

Hauteur 88,50 mm

Largeur 88,50 mm

Profondeur 16,65 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation 6

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matières

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Matière Aluminium

Finition de la surface Mat

Ecran

Avec écran d'affichage No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Textes

Function Pour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store

Protection Avec protection de démontage

Durabilité

Conformité REACH Oui