



75163594



IP20

**B.IQ dodirni senzor, komfor, 3-struki, aluminij, aluminij eloksiran**

**Tehničke karakteristike**

**Instalacija, montaža**

Montiranje na PŽ montaža

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -5 - 45 °C

**Funkcije**

Sa regulatorom sobne temperature Ne

**Dimenzije**

Visina 88,50 mm

Širina 88,50 mm

Dubina 16,65 mm

**Oprema**

Broj aktorskih tačaka 6

**Kontrole i indikatori**

S LED indikacijom Da

**Materijali**

Boja Aluminij

RAL kod 9006

Materijal Aluminij

Obrada površine Mat

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Ekran**

Sa ekranom Ne

**Tekst**

Funkcija Za funkcije prekidača, tastera, regulatora svjetla i žaluzina

Zaštita Sa zaštitom od demontaže

**Održivost**

REACH-bez SVHC Da