




75643030



TS Sensor, 3 f con term. , cristal, bp

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Funciones

Con termostato de ambiente Sí

Potencia

Consumo de corriente 23 mA

Dimensiones

Profundidad del montaje 24,20 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 27 mm

Altura 160 mm

Anchura 86 mm

Profundidad 37,70 mm

Equipo

Número de puntos de activación 8

Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

Materiales

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Material Vidrio

Acabado de la superficie Brillante

Pantalla

Con visualizador Sí

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Texto

Función Para las funciones conmutación, pulsador, regulación, persiana y termostato
Con función de protección de válvula

Tipo de montaje Para montaje vertical

Modo de funcionamiento Modos de funcionamiento: Confort, Standby, Noche, Protección heladas/calor

Temperatura Conexión adicional para sensor de temperatura externo
Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo

Tensión Puede funcionar en salida sin bobina de la fuente de alimentación KNX (prestar atención al consumo de corriente)
Se requiere una fuente de alimentación aparte

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí