



75643030



**B.TS SENSOR ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ 6 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΦΗΣ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

**Λειτουργίες**

Με θερμοστάτη Ναι

**Ισχύς**

Κατανάλωση ρεύματος 23 mA

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο βάθος 24,20 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 27 mm

Ύψος 160 mm

Πλάτος 86 mm

Βάθος 37,70 mm

**Εξοπλισμός**

Αριθμός δυαδικών εισόδων 8

**Έλεγχοι και ενδείξεις**

Με ένδειξη LED Ναι

**Υλικά**

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Υλικό Γυαλί

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

**Οθόνη**

Με οθόνη Ναι

**Παρελκόμενα**

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

**Κείμενο**

Λειτουργία Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν , ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer), περσίδων και θερμοστάτη  
Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας

Τρόπος εγκατάστασης Για κάθετη τοποθέτηση

Τρόπος λειτουργίας Τρόπος λειτουργίας ανιχνευτή: comfort, αναμονή, νυχτερινή λειτουργία, προστασία έναντι παγετού/θέρμανσης

Θερμοκρασία Πρόσθετη σύνδεση για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας  
Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας ή εξωτερικού αντικειμένου επικοινωνίας

Τάση Εφικτή λειτουργία με έξοδο χωρίς πηνίο για παροχή τάσης KNX (προσοχή στην κατανάλωση ρεύματος)  
Απαιτείται ξεχωριστή βοηθητική παροχή ισχύος

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι