



R2582VERZ

Angle extérieur LFS60060 tôle zingué

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm

Accessoires

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

Réglages

Plage d'angles	90 - 90
----------------	---------

Matière

Matériau	Aacier
Traitement	Galvanisé
Couleur	Zingué

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Equipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui