



HR502

Relais différentiel type A 0.3A déclenchement instantané sortie standard 1 OF

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant différentiel assigné I _{Δn}	300 mA
Toroides : Surcharge autorisée	30 kA/100 ms.

Équipement

Protection différentielle nécessitant des tores	Oui
---	-----

Sécurité

Type de protection différentielle	A HI
-----------------------------------	------

Réglages

Temporisation de la protection différentiel	0 s
Temporisation réglable	Non

Dimensions

Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur	paire torsadée de 25 m et 50 m.
---	---------------------------------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui