



HR510

### Relè differenziale regolabile e temporizzabile tipo A Idn 0.03-10A 1 modulo DIN

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Sensibilità  $I_{\Delta n}$ 

|          |
|----------|
| 30 mA    |
| 100 mA   |
| 300 mA   |
| 500 mA   |
| 1000 mA  |
| 3000 mA  |
| 10000 mA |

Toroidi: Sovraccarico ammesso

30 kA/100 ms

##### Equipaggiamento

Con toroide differenziale

Si

##### Protezione

Tipo di corrente residua

A HI

##### Impostazioni

Tempo d'intervento differenziale

0 s

Ritardo regolabile

Si

##### Serie

Distanza massima di collegamento tra ricevitore e trasmettitore

25m e 50m doppino telefonico

##### Sostenibilità

Senza alogenri

Si

Conformità REACh - SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si