



HR510

**Przełącznik różnicowo-prądowy 0,03-10A, regulowana zwłoka**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Znamionowy prąd różnicowy $I_{dn}$	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA
	10000 mA
Toroid Dopuszczalne przeciążenie	30 kA/100 ms

**Bezpieczeństwo**

Typ wyłącznika różnicowoprądowego	A HI
-----------------------------------	------

**Sprzęt**

Z toroidem pomiaru prądu upływu	Tak
---------------------------------	-----

**Ustawienia**

Opóźnienie zadziałania na prąd różnicowy	0 s
Regulowane opóźnienie czasowe	Tak

**Wymiary**

Maksymalna długość połączenia między odbiornikiem a nadajnikiem	skrętka 25 m i 50 m
---	---------------------

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak