



HR510

**Aardlekrelais 30 mA - 10 A, instelbaar, vertraagd**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale aardlekstroom I <sub>dn</sub>	30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 1000 mA 3000 mA 10000 mA
--	---

Toroïde's: Toegestane overbelasting	30 kA/100 ms
-------------------------------------	--------------

**Samenstelling**

Met aardlekringkern	Ja
---------------------	----

**Veiligheid**

Type aardlekbeveiliging	A HI
-------------------------	------

**Instellingen**

Vertraging aardlekbeveiliging	0 s
Instelbare tijvertraging	Ja

**Afmetingen**

Maximale kabellengte tussen ontvanger en zender/signaalgever	25 m en 50 m twisted pair
--	---------------------------

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja