



HR510

Relé dif. tipo A temp. 0,03-10A

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente de funcionamento residual nominal Idn

30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1000 mA
3000 mA
10000 mA

Toroides: Sobrecarga permitida

30 kA/100 ms

Equipamento

Com toróide de fuga à terra

Sim

índice de proteção

Tipo de corrente residual

A HI

Modo de configuração

Atraso de tempo da corrente diferencial

0 s

Atraso de tempo ajustável

Sim

Dimensões

Distância máxima da ligação entre recetor e emissor

Par entrancado de 25 m e 50 m

Sustentabilidade

Livre de halógenio

Sim

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHS

Sim