



HR510

**ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΟΡΟΕΙΔΗ ΠΥΡΗΝΑ 30mA-10A 0-3SEC 1ΕΞ. PRE ALARM 50%**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα διαρροής $I_{dn}$	30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 1000 mA 3000 mA 10000 mA
------------------------------------	---

Τοροειδές: Επιτρεπόμενη υπερφόρτωση	30 kA/100 ms
-------------------------------------	--------------

**Εξοπλισμός**

Με τοροειδές διαρροή γείωσης	Ναι
------------------------------	-----

**Ασφάλεια**

Τύπος διαφορικής προστασίας	A HI
-----------------------------	------

**Ρυθμίσεις**

Χρόνος καθυστέρησης διαφορικής προστασίας	0 s
Ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση	Ναι

**Διαστάσεις**

Μέγιστη απόσταση σύνδεσης μεταξύ του δέκτη και του πομπού	25 m και 50 m συνεστραμμένο ζεύγος
---	------------------------------------

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι