



HR510

**Jordfelsrelä 1 vxl 30mA-10A pot fri**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Nominell felström I <sub>dn</sub>	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA
	10000 mA

Toroider: Tillåten överlast	30 kA/100 ms
-----------------------------	--------------

**Säkerhet**

Läckströmstyp	A HI
---------------	------

**Utrustning**

Med summaströmstrafo	Ja
----------------------	----

**Inställningar**

Tidsfördröjning av jordfelsbrytare	0 s
Justerbar tidsfördröjning	Ja

**Dimensioner**

Maximalt anslutningsavstånd mellan mottagare och sändare	25 m till 50 m twisted pair
--	-----------------------------

**Hållbarhet**

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja