



HR525

Relais différentiel 0.03-30A temporisé 50% LCD test 1 voie

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant différentiel assigné I _{dn}	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA
	5000 mA
	10000 mA

Toroides : Surcharge autorisée	30 kA/100 ms.
--------------------------------	---------------

Equipement

Protection différentielle nécessitant des tores	Oui
---	-----

Sécurité

Type de protection différentielle	A
-----------------------------------	---

Réglages

Temporisation réglable	Oui
------------------------	-----

Dimensions

Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur	paire torsadée de 25 m et 50 m.
---	---------------------------------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui