



HR525

**Aardlekrelais 30 mA - 30 A, instelbaar, vertraagd 50%, LCD**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

Nominale aardlekstroom $I_{\Delta n}$	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA
	5000 mA
	10000 mA

Torroïden: Toegestane overbelasting	30 kA/100 ms
-------------------------------------	--------------

**Uitrusting**

Met aardlekschakelaar	Ja
-----------------------	----

**Veiligheid**

Type aardlekbeveiliging	A
-------------------------	---

**Instellingen**

Instelbare tijdvertraging	Ja
---------------------------	----

**Afmetingen**

Maximale verbindingsafstand tussen ontvanger en zender	25 m en 50 m busklemmen
--	-------------------------

**Duurzaamheid**

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja