



HR525

### Relais différentiel 0.03-30A temporisé 50% LCD test 1 voie

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant différentiel assigné	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA
	5000 mA
	10000 mA

Torroides : Surcharge autorisée	30 kA/100 ms.
---------------------------------	---------------

##### Equipement

Protection différentielle nécessitant des tores	Oui
---	-----

##### Sécurité

Type de protection différentielle	A
-----------------------------------	---

##### Réglages

Temps de déclenchement réglable	Oui
---------------------------------	-----

##### Dimensions

Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur	paire torsadée de 25 m et 50 m.
---	---------------------------------

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui