



HR525

### Relais différentiel 0.03-30A temporisé 50% LCD test 1 voie

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant différentiel assigné

30 mA  
100 mA  
300 mA  
500 mA  
1000 mA  
3000 mA  
5000 mA  
10000 mA

Torroïdes : Surcharge autorisée

30 kA/100 ms.

##### Equipement

Protection différentielle nécessitant des tores

Oui

##### Sécurité

Type de protection différentielle

A

##### Réglages

Temps de déclenchement réglable

Oui

##### Dimensions

Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur

paire torsadée de 25 m et 50 m.

##### Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui