



HR525

Jordfelsrelä 3mA-30A med tidsf LCD

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Nominell felström I_{dn}	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA
	5000 mA
	10000 mA

Toroider: Tillåten överlast	30 kA/100 ms
-----------------------------	--------------

Säkerhet

Läckströmstyp	A
---------------	---

Utrustning

Med summaströmstrafo	Ja
----------------------	----

Inställningar

Justerbar tidsfördröjning	Ja
---------------------------	----

Dimensioner

Maximalt anslutningsavstånd mellan mottagare och sändare	25 m till 50 m twisted pair
--	-----------------------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja