



HR520

Relais différentiel 0.03-10A temporisé 50% led température réglable

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant différentiel assigné ldn

30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1000 mA
3000 mA
10000 mA

Toroïdes : Surcharge autorisée

30 kA/100 ms.

Equipement

Protection différentielle nécessitant des tores

Oui

Sécurité

Type de protection différentielle

A

Réglages

Temporisation réglable

Oui

Dimensions

Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur

paire torsadée de 25 m et 50 m.

Durabilité

Sans halogène

Oui

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui