



HR520

### Relais différentiel 0.03-10A temporisé 50% led temporisation réglable

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant différentiel assigné I <sub>dn</sub>	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA
	10000 mA

Tores : Surcharge autorisée	30 kA/100 ms.
-----------------------------	---------------

##### Equipement

Avec tore de fuite à la terre	Oui
-------------------------------	-----

##### Sécurité

Type de protection différentielle	A
-----------------------------------	---

##### Réglages

Temps de déclenchement réglable	Oui
---------------------------------	-----

##### Dimensions

Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur	paire torsadée de 25 m et 50 m.
---	---------------------------------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui