



HR520

Relais différentiel 0.03-10A temporisé 50% led temporisation réglable

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant différentiel assigné ldn

30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1000 mA
3000 mA
10000 mA

Tores : Surcharge autorisée

30 kA/100 ms.

Equipement

Avec tore de fuite à la terre

Oui

Sécurité

Type de protection différentielle

A

Réglages

Temps de déclenchement réglable

Oui

Dimensions

Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur

paire torsadée de 25 m et 50 m.

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui