



HR520

Relé diferencial, sensibilidad regulable 0,03-10A, temporizado / salida 50%, LED

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente diferencial asignada I <sub>dn</sub>	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA
	10000 mA

Toroidales: Sobrecarga permitida	30 kA/100 ms
----------------------------------	--------------

**Equipo**

Con toroide de fuga a tierra	Sí
------------------------------	----

**Seguridad**

Tipo de corriente residual	A
----------------------------	---

**Configuración**

Retardo de tiempo ajustable	Sí
-----------------------------	----

**Dimensiones**

Distancia máxima de conexión entre receptor y emisor	Par trenzado de 25 m y 50 m
--	-----------------------------

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí