



HR520

Aardlekrelais 30 mA - 10 A, instelbaar, vertraagd 50%, LED

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale aardlekstroom I _{dn}	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA
	10000 mA

Toroïde's: Toegestane overbelasting	30 kA/100 ms
-------------------------------------	--------------

Samenstelling

Met aardlekringkern	Ja
---------------------	----

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A
-------------------------	---

Instellingen

Instelbare tijdvertraging	Ja
---------------------------	----

Afmetingen

Maximale kabellengte tussen ontvanger en zender/signaalgever	25 m en 50 m twisted pair
--	---------------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja