



HR520

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΟΡΟΕΙΔΗ ΠΥΡΗΝΑ 0,03-10A, 0-3S 1ΕΞ. PRE ALARM & ΕΝΔΕΙΞΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα διαρροής I_{dn}	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA
	10000 mA

Τοροειδές: Επιτρεπόμενη υπερφόρτωση	30 kA/100 ms
-------------------------------------	--------------

Εξοπλισμός

Με τοροειδές διαρροή γείωσης	Ναι
------------------------------	-----

Ασφάλεια

Τύπος διαφορικής προστασίας	A
-----------------------------	---

Ρυθμίσεις

Ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση	Ναι
---------------------------------	-----

Διαστάσεις

Μέγιστη απόσταση σύνδεσης μεταξύ του δέκτη και του πομπού	25 m και 50 m συνεστραμμένο ζεύγος
---	------------------------------------

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι