



20448982



Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, S.1, blanc brillant

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

**Réglages**

Température de consigne confort	10 - 40 °C
---------------------------------	------------

**Dimensions**

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	42 mm

**Alimentation électrique**

Tension d'alimentation	230 V AC
------------------------	----------

**Tension**

Tension nominale	230 - 230 V
------------------	-------------

**Courant électrique**

Courant de commutation max.	10 A
-----------------------------	------

**Matières**

Couleur	Blanc
---------	-------

**Puissance**

Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)	1,20 W
--	--------

**Conditions d'utilisation**

Classe d'efficacité énergétique	IV (2%)
---------------------------------	---------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui