



20448982



Therm. met display, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Instellingen

Instelling comfort temperatuur 10 - 40 °C

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 42 mm

Stroomvoorziening

Voedingsspanning 230 VAC

Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

Elektrische Stroom

Max. schakelstroom 10 A

Materiaal

Kleur Wit

Vermogen

Energieverbruik (standby) 1,20 W

Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse IV (2%)

Duurzaamheid

REACH conform Ja

RoHS conform Ja