



20448982



**Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, S.1, bijela sjajna**

**Tehničke karakteristike**

**Instalacija, montaža**

Montiranje na PŽ montaža

**Postavke**

Zadana vrijednost komfor moda 10 - 40 °C

**Dimenzije**

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 42 mm

**Napajanje**

Napon napajanja 230 V AC

**Napon**

Nazivni napon 230 - 230 V

**Električna struja**

Maks. struja uklapanja/isklapanja 10 A

**Materijali**

Boja Bijelo

**Snaga**

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby) 1,20 W

**Uvjeti korištenja**

Klasa energetske učinkovitosti IV (2%)

**Održivost**

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da